

**Garant****Wytaczaki stalowe, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260340 20/11
GTIN	4045197877826
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
długość całkowita L	200 mm
śruby mocujące	269028 8
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	13 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	26 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	18 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	60 mm
kod ISO uchwytu	A20R SDQCR/L11
wielk. płytki	11 mm
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

**Akcesoria**

śruby mocujące Typ 8

269028 8

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500