

Garant**Wytaczaki stalowe, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/11 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 260340 25/11 |
| GTIN | 4045197877833 |
| Klasa artykułu | 21T |

Opis techniczny

| | |
|--|------------------------------|
| Przesunięcie osi L ₃ | 17 mm |
| kod ISO uchwytu | A25R SDQCR/L11 |
| Kąt ustawienia κ | 107,5 stopni |
| śruby mocujące | 269028 8 |
| wielk. płytki | 11 mm |
| długość całkowita L | 200 mm |
| Długość wysięgu L ₁ | 75 mm |
| wysokość mocowania L ₂ | 24 mm |
| pasująca wymienna płytki skrawająca | DC.. 11T3.. |
| minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.} | 32,5 mm |
| Ø chwytu D _s | 25 mm |
| norma | DIN 8024 |
| rodzaj zastosowania | prawy |
| Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3xD |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne |

Rodzaj produktu

Wytaczaki

Aksesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruby mocujące Typ 8

269028 8

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500