

Garant**Wytaczaki stalowe, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 32/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260340 32/11
GTIN	4045197877840
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

minimalna Ø otworu wstępnego D_{min} .	44 mm
płytką podporowa	269005 3
Przesunięcie osi L_3	22 mm
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
śruby mocujące	269028 2
kod ISO uchwytu	A32S SDQCR/L11
wielk. płytki	11 mm
długość całkowita L	250 mm
Długość wysięgu L_1	96 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	DC.. 11T3..
wkręt płytki podporowej	269013 2
wysokość mocowania L_2	31 mm
Ø chwytu D_s	32 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD

chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

płytką podporowa Typ 3	269005 3
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500