

Garant**Wytaczaki stalowe, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 40/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260340 40/11
GTIN	4045197877857
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
śruby mocujące	269028 2
płytki podporowa	269005 3
Długość wysięgu L ₁	120 mm
wielk. płytki	11 mm
długość całkowita L	300 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	49 mm
wysokość mocowania L ₂	39 mm
Przesunięcie osi L ₃	27 mm
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
kod ISO uchwytu	A40T SDQCR/L11
wkręt płytki podporowej	269013 2
Ø chwytu D _s	40 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D

chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
płytki podporowa Typ 3	269005 3
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500