

Garant**Wytaczaki stalowe, lewy, Ø chwytu / wielkość płytki: 10/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260341 10/07
GTIN	4045197877864
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 10/07 mm kod ISO uchwytu: A10K SDQCR/L07

Kąt ustawienia κ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytk skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 14 mm

Przesunięcie osi L_3 : 7 mm

wysokość mocowania L_2 : 9 mm

Opis techniczny

wysokość mocowania L_2	9 mm
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
kod ISO uchwytu	A10K SDQCR/L07
odcinek swobodny	35 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	14 mm
śruby mocujące	269028 7
wielk. płytki	7 mm
Przesunięcie osi L_3	7 mm
pasująca wymienna płytk skrawająca	DC.. 0702..
\varnothing chwytu	10 mm
długość całkowita L	125 mm
rodzaj zastosowania	lewe

Wewnętrzna głębokość toczenia do norma	3xD DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 7	269028 7