

**Garant****Wytaczaki stalowe, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 12/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260344 12/07
GTIN	4045197877932
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 12/07 mm kod ISO uchwytu: A12L SDXCR/L07

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 93 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: DC.. 0702..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 17 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 9 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 11 mm

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 0702..
odcinek swobodny	65 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
długość główki $L_1$	25 mm
wysokość mocowania $L_2$	11 mm
kod ISO uchwytu	A12L SDXCR/L07
śruby mocujące	269028 7
Przesunięcie osi $L_3$	9 mm
wielk. płytki	7 mm
$\varnothing$ chwytu	12 mm
długość całkowita L	140 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	17 mm

głębokość użytkowa T	4,3 mm
rodzaj zastosowania	prawy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7