

Garant**Wytaczaki stalowe, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260344 16/07
GTIN	4045197877949
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 16/07 mm kod ISO uchwytu: A16Q SDXCR/L07

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 21 mm

Przesunięcie osi L_3 : 11 mm

wysokość mocowania L_2 : 15 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 0702..
długość całkowita L	180 mm
Przesunięcie osi L_3	11 mm
odcinek swobodny	80 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
śruby mocujące	269028 7
\varnothing chwytu	16 mm
długość główki L_1	33 mm
wielk. płytki	7 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	21 mm
kod ISO uchwytu	A16Q SDXCR/L07
wysokość mocowania L_2	15 mm

głębokość użytkowa T	4,3 mm
rodzaj zastosowania	prawy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7