

**Garant**
**Wytaczaki stalowe, lewy, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/07 mm**

**Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 260345 16/07  |
| GTIN             | 4045197877987 |
| Klasa artykułu   | 21T           |

**Opis**

Wytaczaki stalowe 16/07 mm kod ISO uchwytu: A16Q SDXCR/L07

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 93 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: DC.. 0702..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 21 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 11 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 15 mm

**Opis techniczny**

|  |                |
|--|----------------|
| $\varnothing$ chwytu                                 | 16 mm          |
| pasująca wymienna płytko skrawająca                  | DC.. 0702..    |
| Przesunięcie osi $L_3$                               | 11 mm          |
| śruby mocujące                                       | 269028 7       |
| kod ISO uchwytu                                      | A16Q SDXCR/L07 |
| długość główki $L_1$                                 | 33 mm          |
| Kąt ustawienia $\kappa$                              | 93 stopni      |
| wielk. płytki  | 7 mm           |
| minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$ | 21 mm          |
| wysokość mocowania $L_2$                             | 15 mm          |
| odcinek swobodny                                     | 80 mm          |
| długość całkowita L                                  | 180 mm         |

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| głębokość użytkowa T             | 4,3 mm                       |
| rodzaj zastosowania              | lewe                         |
| Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D                          |
| norma                            | DIN 8024                     |
| chłodzenie wewnętrzne            | tak                          |
| rodzaj chwytu                    | Wytaczaki                    |
| zastosowanie                     | Toczenie wzdłużne wewnętrzne |
| Rodzaj produktu                  | Wytaczaki                    |

## Akcesoria

|  |            |
|--|------------|
| zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.   | 269413     |
| Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8                                  | 674248 TX8 |
| Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659906 500 |
| śruby mocujące Typ 7   | 269028 7   |