

Garant**Wytaczaki stalowe, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261132 16/11
GTIN	4045197878014
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość główki L_1	16,5 mm
Przesunięcie osi L_3	11 mm
śruby mocujące	269028 7
Kąt ustawienia κ	93 stopni
pasująca wymienna płytki skrawająca	VB.. 1103..
długość całkowita L	180 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	21 mm
wysokość mocowania L_2	15,5 mm
wielk. płytki	11 mm
kod ISO uchwytu	A16Q SVUBR/L11
\varnothing chwytu D_s	16 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 7	269028 7
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500