

Garant**Wytaczaki stalowe, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261132 20/11
GTIN	4045197878021
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

minimalna Ø otworu wstępnego D_{min} .	25 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	VB.. 1103..
Kąt ustawienia κ	93 stopni
długość główki L_1	20,5 mm
śruby mocujące	269028 7
długość całkowita L	200 mm
kod ISO uchwytu	A20R SVUBR/L11
Przesunięcie osi L_3	13 mm
wysokość mocowania L_2	18 mm
wielk. płytki	11 mm
Ø chwytu D_s	20 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 7	269028 7
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500