

Garant**Wytaczaki stalowe, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261132 25/16
GTIN	4045197878038
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	17 mm
wielk. płytki	16 mm
wysokość mocowania L_2	24 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	32 mm
długość główki L_1	25,5 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
kod ISO uchwytu	A25R SVUBR/L16
pasująca wymienna płytki skrawająca	VB.. 1604..
śruby mocujące	269028 8
długość całkowita L	200 mm
\varnothing chwytu D_s	25 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 8

269028 8

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500