

Garant**Wytaczaki stalowe, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 32/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261132 32/16
GTIN	4045197878045
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 2
pasująca wymienna płytka skrawająca	VB.. 1604..
wysokość mocowania L ₂	31 mm
kod ISO uchwytu	A32S SVUBR/L16
długość główki L ₁	33,5 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Przesunięcie osi L ₃	22 mm
płytki podporowa	269005 8
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	40 mm
wkręt płytki podporowej	269013 2
wielk. płytki	16 mm
długość całkowita L	250 mm
Ø chwytu D _s	32 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
chłodzenie wewnętrzne	tak

zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2
śruby mocujące Typ 22	269028 22
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
płytki podporowa Typ 8	269005 8
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500