

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261133 25/16
GTIN	4045197878083
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Kąt ustawienia κ	93 stopni
kod ISO uchwytu	A25R SVUBR/L16
wysokość mocowania L_2	24 mm
wielk. płytki	16 mm
Przesunięcie osi L_3	17 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VB.. 1604..
długość całkowita L	200 mm
długość główki L_1	25,5 mm
śruby mocujące	269028 8
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	32 mm
\varnothing chwytu D_s	25 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 8

269028 8

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®
TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500