

**Garant****Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 40/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261133 40/16
GTIN	4045197878106
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytki skrawająca	VB.. 1604..
długość główki L <sub>1</sub>	40 mm
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	27 mm
wkręt płytki podporowej	269013 2
Kąt ustawienia κ	93 stopni
płytki podporowa	269005 8
śruby mocujące	269028 2
wielk. płytki	16 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	49 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	39 mm
długość całkowita L	300 mm
kod ISO uchwytu	A40T SVUBR/L16
Ø chwytu D <sub>s</sub>	40 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
chłodzenie wewnętrzne	tak

zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

śruby mocujące Typ 22	269028 22
śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2
płytki podporowa Typ 8	269005 8
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500