

**Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 10/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260300 10/07
GTIN	4045197878236
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
wielk. płytki	7 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub> uchwyty neutralnych	9,5 mm
Wielkość chwytu	10 mm
Długość całkowita L uchwyty neutralnych	70 mm
kod ISO chwytu	SDNCN 1010E07
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub> uchwyty neutralnych	5 mm
śruby mocujące	269028 22
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	62,5 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

---

**Akcesoria**

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®  
TX15

674248 TX15

śruby mocujące Typ 22

269028 22

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500