

Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 12/07mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260300 12/07
GTIN	4045197878243
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Długość wysięgu L ₁ uchwytów neutralnych	11 mm
śruby mocujące	269028 22
kod ISO uchwytu	SDNCN 1212F07
wielk. płytki	7 mm
Wielkość chwytu	12 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄ uchwytów neutralnych	6 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	80 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	62,5 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruby mocujące Typ 22

269028 22

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500