

**Garant****Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260300 16/11
GTIN	4045197878250
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

wielk. płytki	11 mm
płytką podporowa	269005 3
śruba do płytki podporowej	269013 2
Długość całkowita L uchwyty neutralnych	100 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub> uchwyty neutralnych	8 mm
śruby mocujące	269028 2
Długość wysięgu L <sub>1</sub> uchwyty neutralnych	16 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	DC.. 11T3..
Wielkość chwytu	16 mm
kod ISO chwytu	SDNCN 1616H11
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	62,5 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

## Karta danych

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

### Akcesoria

śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
płytki podporowa Typ 3	269005 3
śruby mocujące Typ 22	269028 22
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500