

Garant**Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260300 20/11
GTIN	4045197878267
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śruba do płytki podporowej	269013 2
płytką podporową	269005 3
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	125 mm
wielk. płytki	11 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄ uchwytów neutralnych	10 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	DC.. 11T3..
Długość wysięgu L ₁ uchwytów neutralnych	20 mm
kod ISO uchwytu	SDNCN 2020K11
śruby mocujące	269028 2
Wielkość chwytu	20 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	62,5 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

Karta danych

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruby mocujące Typ 22	269028 22
śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2
płytki podporowa Typ 3	269005 3
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500