

Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 25/11 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260300 25/11
GTIN	4045197878274
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwyty	SDNCN 2525M11
płytki podporowa	269005 3
śruby mocujące	269028 2
Szerokość funkcjonalna L ₄ uchwyty neutralnych	12,5 mm
Wielkość chwytu	25 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 11T3..
Długość całkowita L uchwyty neutralnych	150 mm
wielk. płytki	11 mm
śruba do płytki podporowej	269013 2
Długość wysięgu L ₁ uchwyty neutralnych	25 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	62,5 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

śruby mocujące Typ 22

269028 22

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

płytki podporowa Typ 3

269005 3

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500