

**Mitutoyo****Głębokościomierz cyfrowy IP67 z wyjściem danych, Zakres pomiarowy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	418713 150
GTIN	4946368727141
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

Wynik pomiaru jest wyświetlany na czytelnym wyświetlaczu. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.

**Funkcja:**

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

**w dostawie::**

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. 357.

**Wyp. dodatkowe:**

Dodatkowe mostki pomiarowe nr 418744.  
przewód do transmisji danych nr 497085.

**Opis techniczny**

przekrój szyny pomiarowej	16×3,5 mm
zakres pomiarowy	0 mm
długość mostka	100 mm
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze USB
Kalibracja	A1
odczyt	0,01 mm

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
Liczba dołączonych baterii	1
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,02 mm
norma	ISO 13385
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Głębokościomierze

## Usługi

Kalibracja DAkkSSuwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200

## Akcesoria

Przewód przyłączeniowy z przyciskiem danych Typ USB2	497085 USB2
Dodatkowe mostki, pojedyncze długość mostka 320 mm	418744 320
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357
Dodatkowe mostki, pojedyncze długość mostka 260 mm	418744 260
Przewód przyłączeniowy z przyciskiem danych Typ D2	497085 D2
Dodatkowe mostki, pojedyncze długość mostka 180 mm	418744 180
Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Przewód przyłączeniowy z przyciskiem danych Typ D1	497085 D1

Nadajnik Typ S11E

498966 S11E