

**Mitutoyo****Głębokościomierz cyfrowy IP67 z wyjściem danych, Zakres pomiarowy: 200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	418713 200
GTIN	4946368727158
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

Wynik pomiaru jest wyświetlany na czytelnym wyświetlaczu. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.

**Funkcja:**

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

**w dostawie::**

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. 357.

**Wyp. dodatkowe:**

Dodatkowe mostki pomiarowe nr 418744.  
przewód do transmisji danych nr 497085.

**Opis techniczny**

przekrój szyny pomiarowej	16×3,5 mm
długość mostka	100 mm
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
Kalibracja	A1
odczyt	0,01 mm
zakres pomiarowy	0 mm

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
Liczba dołączonych baterii	1
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,02 mm
norma	ISO 13385
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Głębokościomierze

## Usługi

Kalibracja DAkkSSuwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200
Kalibracjasuwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200

## Akcesoria

Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Przewód przyłączeniowyz przyciskiem danych Typ D2	497085 D2
Dodatkowe mostki, pojedyncze długość mostka 320 mm	418744 320
Dodatkowe mostki, pojedyncze długość mostka 260 mm	418744 260
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Przewód przyłączeniowyz przyciskiem danych Typ D1	497085 D1
Dodatkowe mostki, pojedyncze długość mostka 180 mm	418744 180
Nadajnik Typ S11E	498966 S11E

Przewód przyłączeniowyz przyciskiem danych Typ USB2

497085 USB2