

Mitutoyo

Cyfrowy mikrometr zewnętrzny, Zakres pomiarowy: 25-50 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	421571 25-50
GTIN	4946368716695
Klasa artykułu	44A

Opis

Wykonanie:

Dokładność większa niż wymagana przez **DIN 863**. Bardzo duży wyświetlacz LCD (7,5 mm). Funkcja „Lock” zapobiega przypadkowemu przestawieniu punktu zerowego. **Grzechotka kombinowana** (ogranicznik momentu obrotowego w bębnie i w pokrętle szybkiego przesuwu) do obsługi jednoręcznej i zastosowania w uchwycie.

Zalety:

Skrócenie czasu pomiaru do 40% dzięki skokowi wrzeciona o 2 mm.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357. Od wielkości 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

norma: Norma zakładowa

stopień ochrony IP: IP 65

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B1

Kalibracja: B2

odczyt: 0,001 mm

granica błędu: 2 μ m

\varnothing wrzeciona: 6,35 mm

skok wrzeciona: 2 mm

Opis techniczny

odczyt	0,001 mm
skok wrzeciona	2 mm
\varnothing wrzeciona	6,35 mm

Kalibracja	B1
Kalibracja	B2
zakres pomiarowy	25 - 50 mm
granica błędu	2 µm
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorami	081560 357
norma	Norma zakładowa
stopień ochrony IP	IP 65
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 100 mm	012110 100
Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 100 mm	012050 100
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa 357	081560 357
Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 25 mm	421100 25