


**Mitutoyo****Cyfrowy mikrometr zewnętrzny, Zakres pomiarowy: 50-75mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421571 50-75
GTIN	4946368716701
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

Dokładność większa niż wymagana przez **DIN 863**. Bardzo duży wyświetlacz LCD (7,5 mm). Funkcja „Lock” zapobiega przypadkowemu przestawieniu punktu zerowego. **Grzechotka kombinowana** (ogranicznik momentu obrotowego w bębnie i w pokrętle szybkiego przesuwu) do obsługi jednoręcznej i zastosowania w uchwycie.

**Zaleta:**

**Skrócenie czasu pomiaru do 40% dzięki skokowi wrzeciona o 2 mm.**

**Funkcja:**

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

**w dostawie::**

1 bateria nr 081560, wielk. 357. Od wielkości 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

**Opis techniczny**

zakres pomiarowy	50 - 75 mm
odczyt	0,001 mm
Kalibracja	B2
skok wrzeciona	2 mm
granica błędu	2 µm
Ø wrzeciona	6,35 mm

Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	Norma zakładowa
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	mikrometrów

### Usługi

Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 100 mm	022050 100
KalibracjaMikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 100 mm	022040 100

### Akcesoria

Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 50 mm	421100 50
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357