

Mitutoyo**Cyfrowy mikrometr zewnętrzny, Zakres pomiarowy: 75-100mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421571 75-100
GTIN	4946368716718
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Dokładność większa niż wymagana przez **DIN 863**. Bardzo duży wyświetlacz LCD (7,5 mm). Funkcja „Lock” zapobiega przypadkowemu przestawieniu punktu zerowego. **Grzechotka kombinowana** (ogranicznik momentu obrotowego w bębnie i w pokrętle szybkiego przesuwu) do obsługi jednoręcznej i zastosowania w uchwycie.

Zaleta:

Skrócenie czasu pomiaru do 40% dzięki skokowi wrzeciona o 2 mm.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357. Od wielkości 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

Opis techniczny

granica błędu	2 µm
skok wrzeciona	2 mm
Ø wrzeciona	6,35 mm
zakres pomiarowy	75 - 100 mm
odczyt	0,001 mm
Kalibracja	B2

Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	Norma zakładowa
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	mikrometrów

Usługi

Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 100 mm	022050 100
KalibracjaMikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 100 mm	022040 100

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357
Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 75 mm	421100 75