

Mahr**Suwmiarka cyfrowa z dużym wyświetlaczem, zakres pomiarowy: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412717 200
GTIN	4059192058326
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Łatwo czytelne, kontrastowe wskazania LCD z cyframi o wysokości 11 mm. Nowoczesny, energooszczędny układ pomiarowy, czas pracy ok. 3 lata. Funkcja Reference-Lock zapobiega błędnym pomiarom, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku. Prowadnice docierane, powierzchni. pomiarowe dokładnie docierane.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Opakowanie: sztywny pojemnik

norma: DIN 862

przełączalny odczyt: mm / cal

wymiar głębokości: płaskie

zapisywanie wartości pomiaru: system MAHR Reference-Lock

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,03 mm

długość szczęk: 50 mm

Opis techniczny

zakres pomiarowy	0 - 200 mm
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	11 mm
przełączalny odczyt	mm / cal

odczyt	0,01 mm
zapisywanie wartości pomiaru	system MAHR Reference-Lock
wymiar głębokości	płaskie
granica błędu	0,03 mm
z głębokościomierzem	tak
odczyt	0,0005 cal
norma	DIN 862
długość szczęk	50 mm
czas pracy	ok. 3 lat
Kalibracja	A1
z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
liczba baterii	1
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
---	---------------