

Garant
Wiertła krótkie HSS-E FS, bez powłoki, Ø DC h8: 15 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	113020 15
GTIN	4045197003010
Klasa artykułu	11B

Opis
Wykonanie:

Szczególnie **trwałe i stabilne** dzięki **pogrubionemu rdzeniowi**. Szlifowane kształtowo, bardzo dokładny ruch obrotowy.

rowki wiórowe niepowlekanie, łysinki azotowane.

Z końcówką w kształcie C do 3,9 mm, kształt S (specjalny) powyżej 4 mm.

Zaleta:

Zwłaszcza do nawierceń o małej głębokości (ok. 2-4×D) na obrabiarkach NC i automatach.

Zalecenie:
Maksymalna głębokość wiercenia

Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia 1,5× Ø.nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 1897

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L₂: 33,5 mm

Długość rowków wiórowych L_c: 56 mm

długość całkowita L: 111 mm

Ø chwytu D_s: 15 mm

posuw f w stali < 750 N/mm²: 0,16 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,16 mm/obr,
Długość rowków wiórowych L _c	56 mm
Ø nom. D _c	15 mm

Liczba ostrzy Z	2
Tolerancja Ø nominalnej	h8
Ø chwytu D _s	15 mm
długość całkowita L	111 mm
norma	DIN 1897
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	33,5 mm
kąt wierzchołkowy	135 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
typ	FS
Kąt linii śrubowej	38 stopni
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte