




Poliuretanowy wąż spiralny 1/4 cala z obrotową złączką i zabezpieczeniem przed załamaniem, długość węża: 7,5m



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080101 7,5
GTIN	4047322540223
Klasa artykułu	08A

Opis

Wykonanie:

Wąż poliuretanowy o wysokiej elastyczności, **bardzo łatwo się zwija, małe straty ciśnienia i niewiele trwałych odkształceń. Odporność na temperaturę w zakresie -40/ + 60 °C.**

w dostawie::

Obrotowa złączka i sprężyna zabezpieczająca przed załamaniem.

Opis techniczny

Ø zewnętrzna węża	8 mm
Ø wewnętrzna węża	5 mm
materiał	Wężę spiralne poliuretanowe,
długość węża	7,5 m
Rodzaj produktu	Wąż