




Poliuretanowy wąż spiralny 3/8 cala z obrotową złączką i zabezpieczeniem przed załamaniem, długość węża: 3 m



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080106 3
GTIN	4047322540278
Klasa artykułu	08A

Opis

Wykonanie:

Ø węża 12×5 mm; poliuretan o wysokiej elastyczności, **bardzo łatwo się zwinia, małe straty ciśnienia i niewielka skłonność do tworzenia pętli.**

w dostawie::

Obrotowa złączka i sprężyna zabezpieczająca przed załamaniem.

Ø zewnętrzna węża: 12 mm

Ø wewnętrzna węża: 8 mm

Opis techniczny

Ø zewnętrzna węża	12 mm
długość węża	3 m
materiał	Wężę spiralne poliuretanowe,
Ø wewnętrzna węża	8 mm