

**Miary zwijane nierdzewne, długość linki: 3 m****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	462130 3
GTIN	4007368113430
Klasa artykułu	46M

Opis**Wykonanie:**

wykonanie V2A z nierdzewną, lśniącą taśmą.

Sz szczególnie lekka i poręczna taśma miernicza do zastosowań profesjonalnych. Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ABS. **Z blokadą i automatycznym powrotem taśmy.** Łożysko ślizgowe ze specjalnego materiału TRIBOCOMP® z teflonem zapewnia **łagodny poślizg** i bardzo lekki bieg. Innowacyjny amortyzator ze specjalnej gumy przejmuje energię uderzenia przy zwijaniu, oszczędzając przegub ręki. Specjalny lakier bezbarwny chroni skutecznie taśmę przed ścieraniem. **Dodatkowa powłoka przeciwodblaskowa** zapewnia dobrą widoczność we wszystkich warunkach oświetleniowych.

Kalibracja: G1

norma: EG II

szerokość taśmy: 13 mm

szerokość korpusu: 58 mm

szerokość obudowy: 26 mm

wysokość obudowy: 57 mm

Opis techniczny

szerokość korpusu	58 mm
-------------------	-------

szerokość obudowy	26 mm
szerokość taśmy	13 mm
wysokość obudowy	57 mm
norma	EG II
Kalibracja	G1
Rodzaj produktu	Taśma miernicza zwijana w obudowie, osłona, rama

Usługi

Kalibracja miar zwijanych maks. długość 5 m	016140 5
Znakowanie opis laserowy Typ	018940