

**KERN****Wagi zawieszane, typ HCB, maks. zakres ważenia: 100 kg**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	479435 100
GTIN	4045761030114
Klasa artykułu	47D

## Opis

### Wykonanie:

- **bardzo prosta obsługa za pomocą 3 przycisków**
- **z przyciskiem tarowania: zawiesić pusty pojemnik i wyzerować wskaźnik**
- **przycisk zatrzymania: wskazanie można zatrzymać na 5 s**
- **możliwość przełączania jednostek na kg, N i lb.**

### w dostawie::

Z karabinkiem ze stali stopowej, zaczepami w kształcie S ze stali stopowej (nie jest w standardzie przy wielk. 500 / 1000) i 3 bateriami nr 081556wielk.LR6.

Kalibracja: K2

odczyt: 200 g

szerokość obudowy: 80 mm

głębokość obudowy: 45 mm

wysokość obudowy: 150 mm

masa netto: 0,6 kg

## Opis techniczny

wysokość obudowy	150 mm
------------------	--------

odczyt	200 g
maks. zakres ważenia	0 - 100 kg
masa netto	0,6 kg
szerokość obudowy	80 mm
głębokość obudowy	45 mm
Kalibracja	K2
liczba baterii	3
z bateriami / akumulatorkami	081556 LR6
oznaczenie producenta	HCB

### Usługi

Kalibracja wag maks. zakres ważenia 100 kg	018920 100
Znakowanie opis laserowy	018940

### Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081556 LR6
--------------------------------------	------------