



## Głowica do wytaczania precyzyjnego MicroKom® BluFlex® 2



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	238392
GTIN	4047109280205
Klasa artykułu	27G

### Opis

#### Wykonanie:

- Zakres liniowości: -0,2 do +4,4 mm (-0,0079 do 0,1732 cala) w Ø.
- Dokładność odczytu w zakresie  $\mu$ : 0,001 mm w Ø.
- Możliwość promieniowej regulacji i mocowania za pomocą klucza trzpieniowego 6-kątnego.
- Nowoczesny, kontrastowy wyświetlacz OLED, umieszczony bezpośrednio na głowicy przestawnej precyzyjnej.
- Ekran wyświetlacza obracany o 180°.
- Łatwa obsługa bezpośrednio przez ekran dotykowy.
- Dodatkowy interfejs Bluetooth® Low Energy do łatwego wyświetlania na smartfonie z systemem Android™ lub IOS 7.
- Wyższa prędkość obrotowa przez wbudowane wyrównanie niewyważenia części.
- Bardzo precyzyjna regulacja umożliwiająca precyzyjny dosuw.
- System pomiaru drogi absolutnej – po każdym włączeniu podawana jest absolutna i względna pozycja suwaka.
- Uniwersalny port ABS®.
- Łatwa wymiana baterii.
- 1:1 kompatybilna z wariacjami dotychczasowego systemu.

chłodzenie wewnętrzne: tak

zakres wrzecion o  $\varnothing$ : 6 - 125 mm

## Opis techniczny

zakres wrzecion o $\emptyset$	6 - 125 mm
chwyt	ABS
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

## Akcesoria

Mostek do MicroKom <sup>®</sup> hi.flex i MicroKom BluFlex <sup>®</sup> 2 zakres wrzecion o $\emptyset$ 120-155 mm	238395 120-155
--	----------------