



Wagi zawieszane, typ HCB, maks. zakres ważenia: 200kg



Dane zamówienia

Numer katalogowy	479435 200
GTIN	4045761030121
Klasa artykułu	47D

Opis

Wykonanie:

- **bardzo prosta obsługa za pomocą 3 przycisków**
- **z przyciskiem tarowania: zawiesić pusty pojemnik i wyzerować wskaźnik**
- **przycisk zatrzymania: wskazanie można zatrzymać na 5 s**
- **możliwość przełączania jednostek na kg, N i lb.**

w dostawie::

W komplecie karabińczyk ze stali stopowej, zaczepy w kształcie S ze stali stopowej (nie dostępne standardowo w rozm. 500 / 1000) oraz 3 baterie nr 081561 wielk. LR6.

Opis techniczny

masa netto	0,6 kg
maks. zakres ważenia	0 - 200 kg
wysokość obudowy	150 mm
odczyt	500 g
szerokość obudowy	80 mm

Karta danych

głębokość obudowy	45 mm
Kalibracja	Cena na zapytanie
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR6
Liczba dołączonych baterii	3
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
oznaczenie producenta	HCB
Rodzaj produktu	Waga zawieszana / dźwigowa

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/479435-200>