



Wkrętaki nasadowe z uchwytem 2-komponentowym „SwissGrip” ESD, rozwartość klucza: 5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	622170 5
GTIN	7610733269167
Klasa artykułu	63D

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z przyczepną, przyjazną dla skóry powłoką i rdzeniem z polipropylenu szczególnie wytrzymałego na obciążenia dynamiczne i odpornego na uderzenia. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach.

Od wielk. 8 z 6-kątem do wspomagania kluczem.

Uchwyt w przyjaznej dla skóry otulinie elastomerowej. Uchwyt narzędzia z tworzywa sztucznego odprowadzającego ładunki elektryczne, **zapobiegający wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).**

Materiał:

Stal specjalna, chromowo-wanadowa, niklowana i chromowana
izolacja elektryczna: EGB/ESD
długość całkowita: 180 mm
długość grotu: 85 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	5 mm
długość grotu	85 mm
długość całkowita	180 mm
izolacja elektryczna	EGB/ESD
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny
uchwyt kształtowy	ergonomiczna, prosta
materiał grotu	Stal specjalna chromowo-wanadowa

materiał uchwytu	2K-Santoprene®
powierzchnia grotu	niklowana i chromowana
grot i uchwyt rozłączne	nie
z przedłużaczem (-ami) grotu	nie