

STARCKE®**Papier ścierny, zestaw 50 - elementowy 8 otworów, ziarnistość: 320****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 557576 320 |
| GTIN | 4002748356445 |
| Klasa artykułu | 56Z |

Opis**Wykonanie:**

Papier ścierny (542B7 / 542C7) z korundu, ziarno na zawierającym lateks, elastycznym papierze B lub C. **Spód z mocowaniem na rzepy**, w celu szybkiej wymiany arkuszy i większej wytrzymałości na rozdzieranie.

Zalety:

Papier ścierny do obróbki drewna / lakieru.

- **doskonała przyczepność ziarna - długa trwałość, nie powoduje uszkodzeń powierzchni przez przedwczesne wyłamywanie ścierniwa**
- **dotatki zapobiegające osiadaniu pyłu chronią przed przywieraniem pyłu szlifierskiego**
- **wysokogatunkowe ziarno korundowe zapewnia maks. wydajność szlifowania aż do końca.**

Zastosowanie:

Szlifowanie powłok podkładowych, wypełniaczy, lakierów nawierzchniowych, zadziórów, nadawanie szorstkości częściom z tworzyw sztucznych i do ogólnej obróbki drewna.

szerokość: 93 mm

długość: 185 mm

ziarnistość: bardzo drobne

Opis techniczny

| | |
|-------------|---------------|
| ziarnistość | 320 |
| ziarnistość | bardzo drobne |

| | |
|-----------|--------|
| szerokość | 93 mm |
| długość | 185 mm |