

**Klucze nasadowe uchwytem 2-komponentowym „SwissGrip” ESD,
rozwartość klucza: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	622170 10
GTIN	7610733269204
Klasa artykułu	63D

Opis**Wykonanie:**

Uchwyt SwissGrip w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych nawet trzymany w wilgotnych albo tłustych dłoniach. **Grot** ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o maksymalnej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana. Narzędzie z tworzywa sztucznego odprowadzającego ładunki elektryczne, **zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym (ESD). Od rozm. 8 z 6-kątem do wspomagania kluczem.**

Opis techniczny

długość grotu	160 mm
długość całkowita	270 mm
rozwartość klucza	10 mm
6-kąt do wspomagania kluczem	10 mm
Seria	SwissGrip ESD
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny
uchwyt kształtowy	ergonomiczna, prosta
materiał grotu	Stal specjalna chromowo-wanadowa
materiał uchwyty	elastomer

Karta danych

powierzchnia grotu	niklowana i chromowana
grot i uchwyt rozłączne	nie
z przedłużaczem (-ami) grota	nie
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe