

**Papier ścierny, zestaw 50 - elementowy, 14 otworów, ziarnistość: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	557630 40
GTIN	4018875828687
Klasa artykułu	56V

Opis**Wykonanie:**

Stabilny, mocny papier E z powłoką korundową. Bardzo duża odporność na rozdzieranie.
Do mocowania na szlifierkach oscylacyjnych.

Zastosowanie:

Szlifowanie metalu i twardego drewna.

szerokość: 115 mm

długość: 280 mm

ziarnistość: zgrubne

Opis techniczny

ziarnistość	40
ziarnistość	zgrubne
szerokość	115 mm
długość	280 mm