


KERN**Wagi platformowe, typ EOB, maks. zakres ważenia: 35 kg**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	479600 35
GTIN	4045761192157
Klasa artykułu	47D

Opis

Wykonanie:

- **solidna waga do ważenia paczek przed wysyłką**
- **bardzo prosta obsługa za pomocą czterech przycisków**
- **moduł wskaz. (obsługi) z wyświetlaczem o cyfrach o wys. 25 mm, połączony z wagą przewodem o dł. 2 m, może być on odłączany od platformy i samodzielnie ustawiany lub montowany**
- **możliwe zasilanie z sieci i z baterii, automatyczne wyłączenie po 3 min.**

w dostawie::

Zasilacz sieciowy i uchwyt ścienny dla wskaźnika.

Wyp. dodatkowe:

6 baterii nr 081561, wielk. LR6, stojak do wskaźnika na zamówienie.

Kalibracja: K2

odczyt: 10 g

powtarzalność: 10 g

wymiary szalki: 315×305 mm

szerokość wyświetlacza: 215 mm

głębokość wyświetlacza: 110 mm

wysokość wyświetlacza: 50 mm

Opis techniczny

szerokość wyświetlacza	215 mm
odczyt	10 g
wysokość wyświetlacza	50 mm
maks. zakres ważenia	0 - 35 kg
wymiary szalki	315×305 mm
powtarzalność	10 g
głębokość wyświetlacza	110 mm
masa netto	3,8 kg
oznaczenie producenta	EOB
Kalibracja	K2
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii	6
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR6
wysokość cyfr wyświetlacza	25 mm
Rodzaj produktu	Waga platformowa

Usługi

Kalibracja wag maks. zakres ważenia 50 kg	018920 50
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkKS Waga maksymalny zakres ważenia 50	019700 50

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081556 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR6	081561 LR6