



Klucze oczkowe, dwustronne, zapadkowe,, rozwartość kluczy: 10X12 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	614843 10X12
GTIN	4045197879431
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości. Przełączanie dokręcania w prawo i w lewo oraz położenie środkowe. O różnych rozwartościach, głęboko odsadzone. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

rozwartość klucza 1: 10 mm

rozwartość klucza 2: 12 mm

długość całkowita L: 197 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D1: 21,5 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D2: 24 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_1 : 16 mm

Opis techniczny

rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h_2	18 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D2	24 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D1	21,5 mm
rozwartość klucza 2	12 mm
długość całkowita L	197 mm
maksymalna wysokość pierścienia h_1	16 mm
rozwartość klucza 1	10 mm

liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowe / chromowane
pierścień odsadzony	tak
grzechotki przełączalne	nie

Akcesoria

Adaptory do kluczy oczkowych zapadkowych typ 4	614850 4
Adaptory do kluczy oczkowych zapadkowych typ 1	614850 1