

HOLEX®**Klucze oczkowe, dwustronne, zapadkowe,, rozwartość kluczy: 12X14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614843 12X14
GTIN	4045197879455
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości. Przełączanie dokręcania w prawo i w lewo oraz położenie środkowe. O różnych rozwartościach, głęboko odsadzone. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

rozwartość klucza 1: 12 mm

rozwartość klucza 2: 14 mm

długość całkowita L: 218 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D1: 24 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D2: 28 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_1 : 18 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	218 mm
rozwartość klucza 1	12 mm
maksymalna wysokość pierścienia h_2	20,5 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D1	24 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D2	28 mm
maksymalna wysokość pierścienia h_1	18 mm
rozwartość klucza 2	14 mm
liczba zębów	72

luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowe / chromowane
pierścień odsadzony	tak
grzechotki przełączalne	nie