

HOLEX®
Klucze oczkowe, dwustronne, zapadkowe,, rozwartość kluczy: 13X15 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	614843 13X15
GTIN	4045197879462
Klasa artykułu	62A

Opis
Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości. Przełączanie dokręcania w prawo i w lewo oraz położenie środkowe. O różnych rozwartościach, głęboko odsadzone. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

rozwartość klucza 1: 13 mm

rozwartość klucza 2: 15 mm

długość całkowita L: 238 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D1: 28 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D2: 31 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_1 : 20 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 1	13 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D2	31 mm
długość całkowita L	238 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D1	28 mm
maksymalna wysokość pierścienia h_1	20 mm
rozwartość klucza 2	15 mm
maksymalna wysokość pierścienia h_2	21,5 mm
liczba zębów	72

luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowe / chromowane
pierścień odsadzony	tak
grzechotki przełączalne	nie

Akcesoria

Adaptery do kluczy oczkowych zapadkowych typ 2	614850 2
--	----------