

HOLEX®**Klucze oczkowe, dwustronne, zapadkowe,, rozwartość kluczy: 16X18 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614843 16X18
GTIN	4045197879486
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości. Przełączanie dokręcania w prawo i w lewo oraz położenie środkowe. O różnych rozwartościach, głęboko odsadzone. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

rozwartość klucza 1: 16 mm

rozwartość klucza 2: 18 mm

długość całkowita L: 258 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D1: 31 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D2: 34 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_1 : 21,5 mm

Opis techniczny

maksymalna \varnothing pierścienia D2	34 mm
maksymalna wysokość pierścienia h_1	21,5 mm
maksymalna wysokość pierścienia h_2	23,5 mm
długość całkowita L	258 mm
rozwartość klucza 2	18 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D1	31 mm
rozwartość klucza 1	16 mm
liczba zębów	72

luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowe / chromowane
pierścień odsadzony	tak
grzechotki przełączalne	nie