

HOLEX®
Klucze oczkowe, dwustronne, zapadkowe,, rozwartość kluczy: 17X19 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	614843 17X19
GTIN	4045197879493
Klasa artykułu	62A

Opis
Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości. Przełączanie dokręcania w prawo i w lewo oraz położenie środkowe. O różnych rozwartościach, głęboko odsadzone. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

rozwartość klucza 1: 17 mm

rozwartość klucza 2: 19 mm

długość całkowita L: 290 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D1: 33 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D2: 35 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_1 : 23 mm

Opis techniczny

maksymalna wysokość pierścienia h_2	24 mm
maksymalna wysokość pierścienia h_1	23 mm
rozwartość klucza 2	19 mm
rozwartość klucza 1	17 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D1	33 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D2	35 mm
długość całkowita L	290 mm
liczba zębów	72

luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowe / chromowane
pierścień odsadzony	tak
grzechotki przełączalne	nie

Akcesoria

Adaptery do kluczy oczkowych zapadkowych typ 3	614850 3
--	----------