

**KERN****Wagi dzwigowe typu HFB, maks. zakres wazenia: 600 kg**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	479436 600
GTIN	4045761111677
Klasa artykułu	47D

## Opis

### Wykonanie:

Wyświetlacz diodowy z podświetlanym tłem do wygodnego odczytu również z dużych odległości. Duża mobilność dzięki wewnętrznemu akumulatorowi (z optycznymi wskazaniem stanu naładowania). Funkcja Data-Hold do zatrzymywania wyświetlonych wartości.

Wysokość cyfr 25 mm, drugi wskaźnik na tylnej ścianie. Czas pracy akumulatora: ok. 20 godzin.

### w dostawie::

Pilot radiowy i 2 baterie nr 081556, wielk. LR3, zasilacz.

Kalibracja: Cena na zapytanie

odczyt: 200 g

dokładność względem wartości maksymalnej: 0,2 %

szerokość obudowy: 163 mm

głębokość obudowy: 126 mm

wysokość obudowy: 159 mm

długość całkowita: 390 mm

## Opis techniczny

masa netto	2,2 kg
------------	--------

długość całkowita	390 mm
maks. zakres ważenia	0 - 600 kg
odczyt	200 g
wysokość obudowy	159 mm
dokładność względem wartości maksymalnej	0,2 %
temperatura otoczenia	0 - 40 °C
szerokość obudowy	163 mm
głębokość obudowy	126 mm
Kalibracja	Cena na zapytanie
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR3
Liczba dołączonych baterii	2
wysokość cyfr	25 mm
oznaczenie producenta	HFB
czas pracy na zasilaniu z baterii	20 h
Rodzaj produktu	Waga zawieszana / dźwigowa

## Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
------------------------------	--------

## Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081556 LR3
--------------------------------------	------------