

**Podświetlane lupy stołowe, okrągłe, Ø soczewki: 125 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	491545 125
GTIN	4045197699176
Klasa artykułu	42L

Opis**Wykonanie:**

Podświetlana lupa z wysokiej jakości diodami SMD-LED, zapewniającymi pracę bezcieniową, bez olśnienia, z równomiernym oświetleniem obszaru pracy. Pozbawiony zniekształceń obraz o ostrych krawędziach. Diody LED o długiej trwałości (do 50 000 h), niewielkie zużycie energii. 60 SMD-LED; 2 stopnie jasności.

w dostawie::

Osłona soczewki, zacisk stołowy do blatów o grubości 10 62 mm (wielk. 100 ze stopką).

wskazówka:

W tej oprawie oświetleniowej znajdują się wbudowane lampy diodowe. Lamp tych nie można wymieniać w oprawie oświetleniowej.

Klasa efektywności energetycznej: A

Powiększenie (x-krotne): 1,75

Ø główki: 230 mm

długość ramienia przegubowego A: 400 mm

długość ramienia przegubowego B: 400 mm

Opis techniczny

Ø soczewki	125 mm
długość ramienia przegubowego B	400 mm
Powiększenie (x-krotne)	1,75

długość ramienia przegubowego A	400 mm
Ø główki	230 mm
liczba diod LED	60
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Oprawa oświetleniowa do lupy