



**Płótna ścierna, rolka ekonomiczna (A), niebieskie KK 24, 40 mm × 50 m,  
ziarnistość: 40**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	557710 40
GTIN	4018875331392
Klasa artykułu	56V

## Opis

### Wykonanie:

Gęsto tkane płótno bawełniane z równomierną powłoką, wiązanego żywicą synt. **korundu normalnego (A)**. Bardzo dobra przyczepność ziarna, wysoka efektywność i trwałość.

**VSM typ KK 24:** płótno **niebieskie, rolka ekonom.**, do normalnej eksploatacji.

Opakowanie **z nożykiem do odcinania**.

### Zastosowanie:

Nadają się szczególnie do ręcznego szlifowania metali i wszystkich innych materiałów.

## Opis techniczny

ziarnistość	zgrubne
ziarnistość	40
Materiały ścierne	korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości	A
szerokość rolek ekonomicznych	40 mm

długość rolek ekonomicznych	50 m
Atrybut nazwy produktu	40 mm × 50 m
Rodzaj produktu	Płócienne taśmy ściernie

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
lakiery	nadaje się warunkowo		
uniw.	nadaje się		
suchy	nadaje się		