



Grzechotka przegubowa przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 640237 |
| GTIN | 4045197880727 |
| Klasa artykułu | 62A |

Opis

Wykonanie:

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

Dźwigienka do przełączania na pracę w lewo lub w prawo.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

DIN 3122-D 12,5

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do :

Nasadki do narzędzi ręcznych.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

liczba zębów: 72

Opis techniczny

| | |
|--|------------------------|
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal |
| norma | DIN 3122 |
| długość całkowita | 285 mm |
| liczba zębów | 72 |
| materiał | Stal chromowo-wanadowa |
| powierzchnia | chromowane |
| Rodzaj produktu | Zapadka |

