

**Podświetlane lupy stołowe, okrągłe, Ø soczewki: 175mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	491545 175
GTIN	4045197695970
Klasa artykułu	42L

Opis**Wykonanie:**

Podświetlana lupa z wysokiej jakości diodami SMD-LED, zapewniającymi pracę bezcieniową, bez olśnienia, z równomiernym oświetleniem obszaru pracy. Pozbawiony zniekształceń obraz o ostrych krawędziach. Diody LED o długiej trwałości (do 50 000 h), niewielkie zużycie energii. 40 SMD-LED; 3 stopnie jasności.

w dostawie::

Oslona soczewki, zacisk stołowy do blatów o grubości 10 62 mm (wielk. 100 ze stopką).

wskazówka:

Źródło światła wymienia producent.

Opis techniczny

Ø soczewki	175 mm
długość ramienia przegubowego A	330 mm
Powiększenie (x-krotne)	1,75
Ø główki	315 mm
długość ramienia przegubowego B	330 mm
liczba diod LED	40
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe

Rodzaj produktu

Oprawa oświetleniowa do lupy