

Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 16/12mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260711 16/12
GTIN	4045197880802
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

wielk. płytki	12 mm
Długość wysięgu L ₁ uchwytów neutralnych	8,7 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	SC.. 1204..
kod ISO uchwytu	SSDCN 1616H12
Szerokość funkcjonalna L ₄ uchwytów neutralnych	8 mm
płytki podporowa	269005 9
śruba do płytki podporowej	269013 5
Wielkość chwytu	16 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	100 mm
śruby mocujące	269028 20
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

śruba do płytki podporowej Typ 5

269013 5

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruby mocujące Typ 20

269028 20

płytki podporowa Typ 9

269005 9

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500