

**Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 20/12mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 260711 20/12  |
| GTIN             | 4045197880819 |
| Klasa artykułu   | 21T           |

**Opis techniczny**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Długość całkowita L uchwytów neutralnych                   | 125 mm                       |
| śruby mocujące   | 269028 20                    |
| Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub> uchwytów neutralnych | 10 mm                        |
| Wielkość chwytu  | 20 mm                        |
| śruba do płytki podporowej                                 | 269013 5                     |
| płytki podporowa   | 269005 9                     |
| kod ISO uchwytu  | SSDCN 2020K12                |
| pasująca wymienna płytki skrawająca                        | SC.. 1204..                  |
| Długość wysięgu L <sub>1</sub> uchwytów neutralnych        | 11,2 mm                      |
| wielk. płytki  | 12 mm                        |
| norma  | DIN ISO 5610                 |
| rodzaj zastosowania  | neutralne                    |
| chłodzenie wewnętrzne                                      | nie                          |
| Kąt ustawienia κ   | 45 stopni                    |
| zastosowanie   | Toczenie wzdłużne zewnętrzne |
| zastosowanie   | Toczenie poprzeczne          |
| zastosowanie   | Toczenie wzdłużne zewnętrzne |

Rodzaj produktu

Noże

**Akcesoria**

płytki podporowa Typ 9

269005 9

śruba do płytki podporowej Typ 5

269013 5

śruby mocujące Typ 20

269028 20

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500