

Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 25/12mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260711 25/12
GTIN	4045197880826
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwyty	SSDCN 2525M12
Szerokość funkcjonalna L ₄ uchwyty neutralnych	12,5 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	SC.. 1204..
śruby mocujące	269028 20
śruba do płytki podporowej	269013 5
wielk. płytki	12 mm
płytki podporowa	269005 9
Długość całkowita L uchwyty neutralnych	150 mm
Długość wysięgu L ₁ uchwyty neutralnych	13,7 mm
Wielkość chwytu	25 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

śruba do płytki podporowej Typ 5

269013 5

płytki podporowa Typ 9

269005 9

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruby mocujące Typ 20

269028 20

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500